


# 純水製造装置

【オルガノ(株)製 PR-0100】 令和3年1月導入



- 活性炭フィルター, RO膜, イオン交換樹脂により純水を製造します。
- 1時間に約100Lの純水を製造できます。
- タンク水位を感知し大容量容器への自動送水運転が可能です。

## 仕様

処理水流量 100L/h(10°C)

## 処理水水質

	単位	処理水	JIS A3
電気伝導率 (at25°C)	μ S/cm	<0.1	≦1
有機炭素体 (TOC)	mg C/L	0.07	≦0.2
亜鉛	μg Zn/L	0.04	≦0.1
シリカ	μg SiO <sub>2</sub> /L	<2	≦5.0
塩化物イオン	μg Cl <sup>-</sup> /L	<0.4	≦1
硫酸イオン	μg SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> /L	<0.1	≦1

\* 原水水質等により処理水水質は異なります。

## 使用方法

	項目
委託試験	-
設備使用	純水製造装置

\* 料金は別途料金表をご確認ください。

担当部署：食品醸造技術部