

純水製造装置

【オルガノ(株)製 PR-0100】 令和3年1月導入



- ・活性炭フィルター、RO膜、イオン交換樹脂により純水を製造します。
- ・1時間に約100Lの純水を製造できます。
- ・タンク水位を感知し大容量容器への自動送水運転が可能です。

仕様

処理水流量	100L/h(10℃)		
処理水水質			
	単位	処理水	JIS A3
電気伝導率 (at25℃)	μ S/cm	<0.1	≦1
有機炭素体 (TOC)	mg C/L	0.07	≦0.2
亜鉛	μg Zn/L	0.04	≦0.1
シリカ	μg SiO ₂ /L	<2	≦5.0
塩化物イオン	μg CL ⁻ /L	<0.4	≦1
硫酸イオン	μg SO ₄ ²⁻ /L	<0.1	≦1

* 原水水質等により処理水水質は異なります。

使用方法

	項目
委託分析試験	-
設備使用	純水製造装置

* 料金は別途料金表をご確認ください。